



## SELLO BOTELLA VP16

### DESCRIPCIÓN

Botella con pin anti-giro, diseñado para prevenir rotaciones y deslizamientos, ofreciendo una resistencia superior que asegura la integridad del contenido durante el transporte. Ideal para quienes exigen el más alto nivel de seguridad y control en sus operaciones. Certificada bajo la norma ISO 17712.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Longitud:</b>	80 mm
<b>Resistencia:</b>	1.850 kg a la tracción
<b>Material:</b>	Acero galvanizado, plástico ABS

### ALMACENAMIENTO Y UNIDAD DE EMPAQUE

Vida útil de 12 meses almacenado en bodega.  
Evitar la exposición directa a la luz solar, agua, polvo y humedad.  
Evitar el contacto con materiales químicos.  
Rotación de lotes antiguos para evitar caducidad.  
Control de la numeración para facilitar la trazabilidad.

**Bandejas**  
10 unidades



**Cajas**  
200 unidades



### COLORES DISPONIBLES



### CARACTERÍSTICAS

- Pin alargado con diseño Anti-giro para una fijación impenetrable.
- Cápsula amplia para incluir información detallada o cód. QR, marcación en pin y cápsula.
- Resistente al movimiento de compuertas de los contenedores.
- Distinción única en el pin metálico con 3 diseños para mayor diferenciación y funcionalidad.
- Boquilla reforzada con 6 spikes, ofreciendo una resistencia superior sin riesgo de fractura.
- Triple seguridad interna proporcionando una protección inigualable.
- Disponible en múltiples colores para facilitar la identificación y gestión según las necesidades operativas.

### USOS



Contenedores



Furgones



Comercio exterior

**Otros usos:** Protección de mercancías de alto valor.

### TIPO DE SEGURIDAD


Indicativo	Seguridad	Alta seguridad
------------	-----------	----------------



### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y CIERRE

- Inserte el pin en la manija del contenedor desde abajo hacia arriba dejando visible la marcación del pin; introduzca la cápsula arriba de la manija y verifique que la marcación del pin y la cápsula quede alineada, haga presión hasta escuchar un clic que asegura el sello y que no permitirá que sea girado.
- Para retirar el sello es necesario el uso de una cizalla.

BOTELLA VP16  
Medidas en mm



2015 BASC



ISO 17712



ISO 9001



VEPASA®

Carrera 53 N° 35-60 Medellín - Colombia  
PBX: +(57)604 262 3240 - Celular: +(57) 314 617 0490  
www.vepasa.com