



## SELLO BOTELLA VP75

### DESCRIPCIÓN

Botella bicolor para mayor diferenciación y seguridad, cuenta con una altura de 83 mm y ofrece un amplio espacio para la marcación. Su sistema de alta seguridad está diseñada para enfrentar los desafíos más rigurosos del transporte y almacenamiento, proporcionando una protección insuperable y fácil de verificar. Certificada bajo la norma ISO 17712.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Longitud:** 83 mm  
**Resistencia:** 1.650 kg a la tracción

**Material:** Acero galvanizado con cápsula recubierta en ABS

### ALMACENAMIENTO Y UNIDAD DE EMPAQUE

Vida útil de 12 meses almacenado en bodega.  
Evitar la exposición directa a la luz solar, agua, polvo y humedad.  
Evitar el contacto con materiales químicos.  
Rotación de lotes antiguos para evitar caducidad.  
Control de la numeración para facilitar la trazabilidad.

**Bandejas**  
10 unidades



**Cajas**  
250 unidades



### COLORES DISPONIBLES



### CARACTERÍSTICAS

- Cápsula y pin bicolor que dificulta la duplicación del sello, reforzando la seguridad y la protección contra falsificaciones.
- Cápsula amplia que permite información de logo y QR con mayor visibilidad y legibilidad.
- 6 pines de refuerzo alrededor de la boquilla proporciona una resistencia y seguridad superiores.
- Cápsula con sistema interno de seguridad en acero que con el pin crean una unión sólida de mayor seguridad.
- Resistencia a la intemperie y movimientos del contenedor.
- Material de alta resistencia mantiene su integridad y funcionalidad, ofreciendo la máxima protección.

### USOS



Contenedores



Furgones



Comercio exterior

**Otros usos:** Protección de mercancía de alto valor.

### TIPO DE SEGURIDAD

Indicativo      Seguridad      Alta seguridad



### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y CIERRE

- Inserte el pin en la manija del contenedor desde abajo hacia arriba dejando visible la marcación del pin, introduzca la cápsula arriba de la manija y verifique que la marcación del pin y la cápsula quede alineada, haga presión hasta escuchar un clic que asegura el sello y que no permitirá que sea girado.
- Para retirar el sello es necesario el uso de una cizalla.

